



SSP


Safety System Products

PDW

PDW pull-down 2,2 K Ω Widerstand Adapter

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

PDW

Um die korrekte Funktion des Fortress ATOM in Verbindung mit der MOSAIC M1 zu gewährleisten, wird dieser Adapter benötigt.

Der Adapter verfügt über einen 2,2KΩ PULL-DOWN-Widerstand für beide OSSD Ausgänge des Atoms.

Der Adapter kann auf allen DIN-Tragschienen (EN 50022) montiert werden.


Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-R-13-501-50
Funktionsart	PDW pull-down 2,2 KΩ Widerstand Adapter
Typenbezeichnung	PDW

PDW


Elektrische Zeichnungen

Anschlussbeispiel 1



PDW

Anschlussbeispiel 2




PDW

Zeichnungen


Bemaßung

OMEGA-RAIL
ADAPTER



PDW

Bemaßung 2




PDW

Montage

Installation:

1. Bringen Sie die Anschlussklemme auf der Tragschiene an.
2. Verkabeln Sie gem. Schaltplan.
3. Stecken Sie den Adapter mit eingebautem Widerstand in die Anschlussklemme ein.



Zubehör

Sicherheitsschalter

ATOM Sicherheitszuhaltung, Spannungslos

geschlossen (PTU), ein Anschluss,

ATM-100A3-A

ITM-00278622

Alternativ-Verschaltung (Fortress)



ATOM Sicherheitszuhaltung, Spannungslos

geschlossen (PTU), zwei Anschlüsse

ATM-100A4-A

ITM-00278676



PDW

ATOM Prozesszuhaltung, Spannungslos geöffnet

ATM-610A3-A

ITM-00278689

(PTL), ein Anschluss



ATOM Prozesszuhaltung, Spannungslos geöffnet

ATM-610A4-A

ITM-00278691

(PTL), zwei Anschlüsse



Downloads

- Produktprogramm